

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	30 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	60 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	49 mm
全幅	38 mm
総重量	0.03 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	クローム
オフセット	16 mm
旋回半径	39 mm
旋回径	78 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	グラファイトブラック (RAL9011)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	42 mm
トレッド幅	6 mm
ボディ幅	6 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	8 mm

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268

注文番号 00072826

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

