



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ●   |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○   |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Linea                          |
| Typ                         | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 120 kg                         |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                           |
| Rostfrei                    | Ja                             |
| Statische Tragfähigkeit     | 240 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                          |
| Bauhöhe                     | 120 mm                         |
| Gesamtbreite                | 82 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 0,93 kg                        |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 32 mm                |
| Schwenkradius   | 108 mm               |
| Störkreis       | 216 mm               |
| Dom Durchmesser | 52 mm                |

## RAD

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                       |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt         |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 100 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 20 mm                          |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                     |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 22 mm        |
| Zapfenlänge        | 40 mm        |

# LINEA

5947UAC100R05-22 RAL9002

EAN 4031582352757



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

---

