



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Zeta             |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 800 kg           |
| 6km/hの耐荷重 | 640 kg           |
| 導電性       | いいえ              |
| ステンレス     | いいえ              |
| 静荷重       | 1600 kg          |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C           |
| 最大温度範囲    | 60 °C            |
| 取付高       | 290 mm           |
| 全幅        | 96 mm            |
| 総重量       | 4.39 kg          |

ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 住宅用建材   | スチール、超重量系             |
| フォーク形状  | 幅広、強化版                |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色       | 青色被膜保護                |
| オフセット   | 55 mm                 |
| 旋回半径    | 180 mm                |
| 旋回径     | 360 mm                |
| ドーム径    | 96 mm                 |

車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | アルミニウム           |
| トレッド材質     | ポリウレタン、鑄造        |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| 車軸         | ナットでネジ止め         |
| 車輪色        | ハニーイエロー（RAL1005） |
| スレッドガード    | スレッドガードなし        |
| 直径         | 250 mm           |
| トレッド幅      | 55 mm            |
| ボディ幅       | 55 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD          |

フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 137 mm  |
| プレート幅      | 105 mm  |
| プレート穴長（最小） | 75 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm  |
| プレート穴径     | 11 mm   |

