

# ALPHA STAINLESS

8470UOD160P63

EAN 4031582333077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha stainless           |
| Typ                         | Lenkrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 400 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Ja                        |
| Statische Tragfähigkeit     | 800 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Bauhöhe                     | 200 mm                    |
| Gesamtbreite                | 96 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 1,94 kg                   |

## GEHÄUSE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Gehäusematerial | Rostfreier Stahl, schwer |
| Gabelform       | Bauchig                  |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig    |
| Farbe           | Stahl, Rostfrei          |
| Ausladung       | 55 mm                    |
| Schwenkradius   | 135 mm                   |
| Störkreis       | 270 mm                   |
| Dom Durchmesser | 96 mm                    |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Rollenlager, Rostfrei   |
| Achse                    | Verschraubt             |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß        |
| Durchmesser              | 160 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm                         |
| Plattenbreite               | 105 mm                         |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm                          |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm                          |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm                         |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# ALPHA STAINLESS

8470UOD160P63

EAN 4031582333077

Bestellnummer 00038021

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

