

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	115 mm
Totale breedte	90 mm
Totaal gewicht	3,06 kg

BEHUIZING

Offset	35 mm
Zwenk radius	75 mm
Draaicirkel	150 mm
Diameter koepel	72 mm

WIEL

Materiaal loopvlak	Dubbel geflensd met Loopringen
Lagering	Onbewerkte Naaf
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	23 mm
Breedte wielkern	23 mm

FITTING

Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	100 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	78 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	64 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	78 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	64 mm
Diameter plaatgat	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen

