

## GALEA

5077YGH100P52

EAN 4031582399653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Galea              |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | ✓                  |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 141 mm             |
| 全幅        | 66 mm              |
| 総重量       | 0.523 kg           |

## 車輪

|            |             |
|------------|-------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン、導電性 |
| トレッド材質     | 熱可塑性ゴム、導電性  |
| ベアリング      | プレーンベアリング   |
| スレッドガード    | スレッドガード付き   |
| 直径         | 100 mm      |
| トレッド幅      | 30 mm       |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA     |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | ポリアミド     |
| フォーク形状  | クローズ      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 40 mm     |
| 旋回半径    | 128 mm    |
| 旋回径     | 256 mm    |
| ドーム径    | 59 mm     |

## フィッティング

|            |                |
|------------|----------------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート、USボルト穴 |
| プレート長      | 95 mm          |
| プレート幅      | 70 mm          |
| プレート穴長（最小） | 44.5 mm        |
| プレート穴長（最大） | 52 mm          |
| プレート穴幅（最小） | 72 mm          |
| プレート穴幅（最大） | 76 mm          |
| プレート穴径     | 11 mm          |

# GALEA

5077YGH100P52

EAN 4031582399653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

