



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Galea              |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター     |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 163 mm             |
| 総重量       | 0.56 kg            |

### ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | ポリアミド     |
| フォーク形状  | クローズ      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 40 mm     |
| 旋回径     | 205 mm    |

### 車輪

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本体材質        | ポリプロピレン   |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム    |
| ベアリング       | プレーンベアリング |
| スレッドガード     | スレッドガード付き |
| 直径          | 125 mm    |
| トレッド幅       | 30 mm     |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA   |

### フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 90 mm   |
| プレート幅       | 70 mm   |
| プレート穴長 (最小) | 60 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 70 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 50 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 55 mm   |
| プレート穴径      | 8 mm    |

# GALEA

5071PJH125P60-90x70

EAN 4031582367942



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

