



L'immagine può differire dal prodotto originale

#### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

#### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Kappa                                    |
| Tipo                                | Ruota fissa                              |
| Standard                            | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h                    | 2040 kg                                  |
| Portata a 6 km/h                    | 1700 kg                                  |
| Elettricamente conduttivo           | No                                       |
| Inossidabile                        | No                                       |
| Portata statica                     | 4080 kg                                  |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                                   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                    |
| Altezza totale                      | 305 mm                                   |
| Peso complessivo                    | 18,84 kg                                 |

#### SUPPORTO

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
| Forma della forcella     | Largo, Rinforzato                |
| Lubrication nipple       | 1                                |

#### RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Ghisa                            |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 250 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 80 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |

#### FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 200 mm               |
| Larghezza della piastra          | 160 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 160 mm               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 120 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 15 mm                |

**KAPPA**

9688FTP250P65

EAN 4031582316322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto

