

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Mono
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	30 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	60 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	72 mm
総重量	0.54 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	クローム
オフセット	25 mm
旋回半径	52.2 mm
旋回径	104.4 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	18 mm
トレッドの硬度 (A)	85 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面

