

**CHAPE**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Déport                  | 38 mm    |
| Rayon d'encombrement    | 100.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 201 mm   |

**ROUE**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm  |

**RACCORD**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Hauteur de la fixation | 15.5 mm |
| Longueur de la tige    | 12 mm   |

**PERFORMANCE**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

**ATTRIBUTS DE BASE**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nom du produit                  | Stora  |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg |
| Conducteur d'électricité        | no     |
| Inoxydable                      | no     |
| Capacité de charge statique     | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C  |
| Hauteur                         | 154 mm |