



## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 40 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 129 mm |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm |
| Diamètre du dôme        | 52 mm  |

## ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 125 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm  |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 11 mm |
|--------------------------|-------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Linea   |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 130 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | yes     |
| Capacité de charge statique     | 260 kg  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C  |
| Plage de température (maximale) | 40 °C   |
| Hauteur                         | 143 mm  |
| Largeur totale                  | 82 mm   |
| Poids                           | 0.88 kg |

## Product Drawings

