


OMIKRON TWIN

9958FTP250P66 TFR

EAN 4031582394320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Omikron twin
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	2880 kg
6km/h에서의 적재 용량	2400 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	5760 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	325 mm

하우징

주택 자재	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
Lubrication nipple	1

휠

차체 재질	주물
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	250 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	250 mm
플레이트 너비	200 mm
플레이트 홀 길이(최대)	210 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	160 mm
플레이트 구멍 직경	17 mm