

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	33 mm
全幅	52 mm
総重量	0.05 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
オフセット	12 mm
旋回半径	37 mm
旋回径	74 mm
ドーム径	15.2 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	35 mm
トレッド幅	12 mm
ボディ幅	12 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	9 mm

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

注文番号 00074911
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

