

## INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## コア属性

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 製品名           | Integral assist                   |
| CO2排出量（スコープ3） | 24.98                             |
| ハウジングタイプ      | センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター |
| 導電性           | いいえ                               |
| ステンレス         | いいえ                               |
| 総重量           | 5.06 kg                           |

## ハウジング

|         |            |
|---------|------------|
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
|---------|------------|

## 車輪

|         |            |
|---------|------------|
| 本体材質    | 鋼鉄         |
| トレッド材質  | ポリウレタン、鑄造  |
| ベアリング   | ハブモーター     |
| スレッドガード | 一体型スレッドガード |
| 直径      | 150 mm     |

## フィッティング

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付き<br>ステム、ショート版 |
|------------|-----------------------------|

レッド  
ドットデザ  
イン賞