

AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920

Numéro de commande 00000071



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	49 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Diamètre du dôme	41 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila stainless
Émission de CO2 (portée 3)	0.57
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0.15 kg

AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920

Numéro de commande 00036671

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

