



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | ICS                |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C             |
| 最大温度範囲    | 40 °C              |
| 取付高       | 166 mm             |
| 全幅        | 52 mm              |
| 総重量       | 0.62 kg            |

ハウジング

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 住宅用建材  | ポリアミド             |
| フォーク形状 | スリム               |
| 色      | シルバークレー (RAL7001) |
| ドーム径   | 52 mm             |

車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン           |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム            |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車輪色         | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード     | 一体型スレッドガード        |
| 直径          | 125 mm            |
| トレッド幅       | 32 mm             |
| ボディ幅        | 32 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA           |

フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 77 mm   |
| プレート幅       | 67 mm   |
| プレート穴長 (最小) | 46.5 mm |
| プレート穴長 (最大) | 51.5 mm |
| プレート穴幅 (最小) | 56 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 61.5 mm |
| プレート穴径      | 8.5 mm  |

