

# ALPHA

3470UOO200P30-13

EAN 4031582304688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	235 mm
总重量	2.047 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	55 mm
旋转半径	155 mm
转向干涉	310 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

# ALPHA

3470UOO200P30-13

EAN 4031582304688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

