



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve                       | Linea                         |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők   |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 120 kg                        |
| Elektromosan vezető               | Nem                           |
| Rozsdamentes                      | Nem                           |
| Statikus teherbírás               | 240 kg                        |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                        |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                         |
| Összsúly                          | 118 mm                        |
| Teljes szélesség                  | 82 mm                         |

## VÁZ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid               |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa        |
| Forgócsapág     | Precíziós golyóscsapág |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002) |
| Ellensúlyoz     | 32 mm                  |
| Körbeforgás     | 216 mm                 |
| Kupola átmérője | 52 mm                  |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág  |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 100 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 20 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |

## SZERELVÉNY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 13 mm       |

## Product Drawings

