

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	1000 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	120 mm
Totale breedte	100 mm
Totaal gewicht	1,8 kg

VORK

Kleur	Wit
Offset	52 mm
Zwenk radius	89 mm
Uitzwenking	178 mm
Diameter koepel	100 mm

WIEL

Lager	Rollager, gedempt
Kleur Wiel	Zwart
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	30,5 mm
Breedte wielkern	30,5 mm

BEVESTIGING

Diameter boutgat diameter	16 mm
---------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Bestelnummer 00062073
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

