

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila stainless                   |
| Tip                               | Rola pivotantă cu Frână de roată  |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg                             |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Da                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg                             |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 69 mm                             |
| Lățime totală                     | 43 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,17 kg                           |

## FURCA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Materialul de construcție | Oțel Inoxidabil, mediu |
| Formă Furcă               | Larg                   |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi    |
| Culoare                   | Oțel Inoxidabil        |
| Offset                    | 24 mm                  |
| Raza de pivotare          | 70 mm                  |
| Interferență pivotantă    | 140 mm                 |
| Material brake pedal      | poliamidă              |
| Diametru cupolă           | 41 mm                  |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic        |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)      |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 50 mm                       |
| Benză de rulare                         | 19 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 19 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A               |

## RACORD

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub                                        |
| Diametrul găurii Șurub | 11 mm                                                        |
| Indiciu                | Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. |

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937

Numărul de comandă 00036674  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

