

## SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Bestelnummer 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber        |
| Lagering                      | Rollager                      |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)         |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 100 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                         |
| Diameter Asgat                | 12 mm                         |
| Naaflengte                    | 44,4 mm                       |
| Breedte wielkern              | 32 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                    |

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Supratech                     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 80 kg                         |
| Statisch draagvermogen       | 160 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,171 kg                      |

# SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527  
Bestelnummer 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

