

DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6304

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	2040 kg
Portata a 6 km/h	1700 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	3400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,97 kg

DURATECH


MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Numero d'ordine 00801259
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Numero d'ordine 00801259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.