

# PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ○ ○ ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Назва продукту                | Puretech air |
| Тип                           | Колесо       |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 150 kg       |
| Електропровідність            | Ні           |
| Нержавіюча сталь              | Ні           |
| Статичний Вантажопідйомність  | 300 kg       |
| Загальна вага                 | 1,35 kg      |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tread hardness          | м'який                          |
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша                    |
| Матеріал протектору     | Пневматична шина, профіль блоку |
| Носіння                 | Роликовий підшипник             |
| Захист різьби           | Без різьби                      |
| Діаметр                 | 260 mm                          |
| Протектор               | 85 mm                           |
| Діаметр отвору Вісь     | 25 mm                           |
| Довжина хаба            | 74 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 55 Прибережна A                 |

# PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

