

# AGILA

2470UAP150P50

EAN 4031582301212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                      |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                     |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -40 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                      |
| Загальна висота                    | 185 mm                     |
| Загальна вага                      | 0,948 kg                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 150 mm                          |
| Протектор               | 32 mm                           |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Офсет (Зсув)        | 45 mm                   |
| Радіус повороту     | 120 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 240 mm                  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 77 mm               |
| Ширина тарілки                            | 67 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 56 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 61,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 46,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 51,5 mm             |
| Діаметр отвору планшета                   | 8,5 mm              |

# AGILA

2470UAP150P50

EAN 4031582301212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

