

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리아미드, 초무거움
트레드 재질	트랙 있는 더블 플랜지
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	26 mm
차축 홀 직경	15 mm
허브 길이	32 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Duratech plus
하우징 유형	휠
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	240 kg
6km/h에서의 적재 용량	200 kg
적재 용량 정적	480 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

