

## GALEA STAINLESS

5080PJC100P60-90x70

EAN 4031582308495



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Galea stainless            |
| Typ                         | Otočné Kolečko             |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                     |
| Elektrické vodivé           | Ne                         |
| Nerezové                    | Ano                        |
| Statická Nosnost            | 200 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                      |
| Celková výška               | 138 mm                     |
| Celková hmotnost            | 0,44 kg                    |

## UCHYCENÍ

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                                   |
| Tvar Vidlice     | Uzavřeno                                   |
| Otočné ložisko   | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Vyosení          | 40 mm                                      |
| Poloměr otáčení  | 90 mm                                      |
| Průměr otáčení   | 180 mm                                     |

## KOLO

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen                        |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž                |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko, Nerezové |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem               |
| Průměr             | 100 mm                             |
| Šířka Běhoun       | 30 mm                              |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A                          |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 90 mm                |
| Šířka plotny                    | 70 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 60 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 70 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 50 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 55 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 8 mm                 |

# GALEA STAINLESS

5080PJC100P60-90x70

EAN 4031582308495

Objednací číslo 00075195  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

