

AGILA

2477DIK075R47-21,5-24

EAN 4031582325904



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта | Agila |
| Тип | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 55 kg |
| Статичен Товароносимост | 110 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 103 mm |
| Общо тегло | 0,542 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Стомана от лист |
| Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
| Лагер | Конусен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 75 mm |
| Ширина на Резба | 25 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Изместване | 24 mm |
| Радиус на завъртане | 80 mm |
| Интерференция при завъртане | 160 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип на фитинга | Синтетичен разширител, квадратен |
| Удължаващи фитинги (минимум) | 21,5 mm |
| Удължаващи фитинги (максимален) | 24 mm |
| Намек | Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате. |

AGILA

2477DIK075R47-21,5-24

EAN 4031582325904



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

