INFORMAȚII DESPRE PRODUS

LINEA

594CXSC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582398564

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●●
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Linea
Tip	Rola pivotantă cu blocare combinată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	130 kg
Conductiv electric	Da
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	260 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	143 mm
Lățime totală	82 mm
Greutate totală	0,98 kg
Certificare	Testat și monitorizat de către TÜV Süd

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Culoare	Alb gri (RAL9002)
Offset	40 mm
Raza de pivotare	129 mm
Interferență pivotantă	258 mm
Diametru cupolă	52 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	20 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm
Indiciu	Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA


594CXSC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582398564

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului





Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH