

ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ● ○
Rumore	● ○ ○ ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Zeta reverse
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	600 kg
Portata a 6 km/h	480 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	240 mm
Peso complessivo	2,87 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, molto pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Colore	Passivato blu
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	155 mm
Ingombro di piroettamento	310 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Asse	Vite con dado
Parafili	Senza parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	46 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	105 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	80 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182

Numero d'ordine 00860930
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

