

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	550 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	550 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	102 mm
Largura geral	86 mm
Peso geral	1,1 kg

SUPORTE

Cor	Branco
Offset	46 mm
Raio giratório	77,5 mm
Interferência giratória	155 mm
Diâmetro do dome	86 mm

RODA

Rolamento	Rolamento, humedecido
Cor da Roda	Preto
Diâmetro	63 mm
Largura do Piso	30 mm
Largura do corpo	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Número de encomenda 00062142

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

