

# AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907

Номер на поръчката 00061718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	135 mm
Обща ширина	60 mm
Общо тегло	0,657 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	88 mm
Интерференция при завъртане	176 mm
Диаметър на купол	60 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Синтетичен разширител, квадратен
Щифт	24 mm
Удължаващи фитинги (минимум)	22 mm
Удължаващи фитинги (максимален)	24 mm
Намек	Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.

# AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907

Номер на поръчката 00061718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

