# INTEGRAL ASSIST

## ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Número de comanda 900000053



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●● |
| El soroll del moviment | ●●●●○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Integral assist |
| Tipus | Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Compatible amb WeAssist | 1 |
| Tracidad de carga estàtica | 450 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C |
| Alçada total | 183 mm |
| Àmplia general | 110,5 mm |
| Pes total | 4,68 kg |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Scamiento giratorio | Rodament de boles de precisió |
| Color | El blanc gris (RAL9002) |
| Desplaçament | 40 mm |
| Scio de giro | 115 mm |
| Sterferencia de giro | 230 mm |
| Dome Dictel | 110,5 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Acero, hierro |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Fos |
| El Bearing | Cub Hub Motor |
| El Banda de rodadura Color | Gris de pissarra (RAL7015) |
| Protectors de fil | Guàrdia integrada |
| Diametralització | 150 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 85 Shore A |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta |

Premi Red Dot Disseny Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL ASSIST


ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Número de comanda 900000053

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte




Premi Red Dot Disseny Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH