

NOVATECH

FTP 300x50-Ø30 HL60

EAN 4031582319446



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	300 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	30 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1400 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	2800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	11.09 kg

NOVATECH


FTP 300x50-Ø30 HL60

EAN 4031582319446

Numéro de commande 00801186
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

FTP 300x50-030 H160

EAN 4031582319446

Numéro de commande 00801186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.