PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Zink støbt
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje, Rustfri
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8 mm
Navlængde	35,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	75 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Type	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	150 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	0,68 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941

Bestillingsnummer 00024549

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH