

AGILA

2470UAP150P50

EAN 4031582301212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта | Agila |
| Тип | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 185 mm |
| Общо тегло | 0,948 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Изместване | 45 mm |
| Радиус на завъртане | 120 mm |
| Интерференция при завъртане | 240 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 77 mm |
| Ширина на плаката | 67 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 56 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 61,5 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 46,5 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 51,5 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 8,5 mm |

AGILA

2470UAP150P50

EAN 4031582301212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

