

ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876

Numero d'ordine 00005908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 150 kg |
| Portata statica | 300 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Larghezza complessiva | 75 mm |
| Peso complessivo | 0,956 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo | Poilammide morbido |
| Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Grigio argento (RAL7001) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 34 mm |
| Larghezza corpo | 34 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 41 mm |
| Raggio di piroettamento | 123 mm |
| Ingombro di piroettamento | 246 mm |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm |

ALPHA

3477UFR100P30-13

EAN 4031582305876

Numero d'ordine 00005908



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

