ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ○ ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	500 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	3,48 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Листовая сталь, тяжелая
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серый / без маркировки
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Номер заказа 00830559

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Номер заказа 00830959

