

# ALPHA STAINLESS

8477UFC100P30-13

EAN 4031582422528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totaal gewicht	0,925 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers Roestvrij
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	64 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	41 mm
Draaicirkel	242 mm

## FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UFC100P30-13

EAN 4031582422528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

