

ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Šedá / bez označení
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	25 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	2,34 kg

ELASTECH


IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Objednací číslo 00836073
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582366297

Objednáací číslo 00530073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.