

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Bestelnummer 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Geschuimd
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zwart
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	70 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633
Bestelnummer 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

