

AGILA

2478DIK075P60-67X60

EAN 4031582030082
Objednávací číslo 00004890

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu | Agila |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 55 kg |
| Statická Nosnost | 110 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 100 mm |
| Stavební výška | 43 mm |
| Celková hmotnost | 0,312 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Ocelový plech |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko | Kuželové ložisko |
| Barva Kola | Pasivováno modrou |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 75 mm |
| Šířka Běhoun | 25 mm |
| Šířka středu kola | 25 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Poloměr otáčení | 43 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 67 mm |
| Šířka plotny | 60 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 40 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 48 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 40 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 48 mm |
| Průměr otvoru plotny | 6,3 mm |

AGILA

2478DIK075P60-67X60

EAN 4031582030082
Objednáací číslo 00004890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

