

AGILA

2470UAP100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582325560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip kućišta | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 138 mm |
| Ukupna težina | 0,743 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal | Čelični list, srednji |
| oblik viljusk | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| ofset | 38 mm |
| okretni radijus | 88 mm |
| Otpor okretanju | 176 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tip uklapanja | Sintetički proširivač, okrugli |
| ekspandirajući nastavak (Minimalno) | 21,5 mm |
| ekspandirajući nastavak (maksimalno) | 24 mm |
| Savet | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

AGILA

2470UAP100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582325560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

