

NOVATECH

RK.ETP080X75-Ø47X14

EAN 4031582369533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Novatech

Type Roue

Capacité de charge à 3 km/h 700 kg

Statique Capacité de charge 1400 kg

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

ROUE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Matériau du corps | Indéfini |
| Bandage | Polypropylène, souple |
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur du Bandage | 75 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Diamètre Roulements à billes | 47 mm |
| Largeur Roulements à billes | 14 mm |

NOVATECH

RK.ETP080X75-Ø47X14

EAN 4031582369533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

