

# ALPHA CENTRAL

3476PXU200P69 L1-11

EAN 4031582359787



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha central                               |
| Tipo                          | Rueda giratoria con central,<br>Freno total |
| Estándar                      | EN12532 - Material de<br>transporte         |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 205 kg                                      |
| Capacidad de carga estática   | 410 kg                                      |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                      |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                       |
| Altura total                  | 240 mm                                      |
| Peso total                    | 2,716 kg                                    |

## ARO

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Material del cuerpo                   | Polipropileno                                                       |
| Material de la banda de rodadura      | Poliuretano, de origen biológico,<br>Inyectado, conductor eléctrico |
| Cojinete                              | Cojinete liso con tubo Separador<br>sintético                       |
| Eje                                   | Enroscado con tuerca                                                |
| Diámetro                              | 200 mm                                                              |
| Ancho de Banda de rodadura            | 50 mm                                                               |
| Dureza de la Banda de rodadura<br>(A) | 85 Shore A                                                          |

## SOPORTE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                  |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas  |
| Desplazamiento           | 55 mm                  |
| Radio de giro            | 155 mm                 |
| Interferencia de giro    | 310 mm                 |

## AJUSTE

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                                | Placa rectangular con función de<br>bloqueo central |
| Longitud de la placa                          | 137 mm                                              |
| Anchura de la placa                           | 105 mm                                              |
| Longitud del orificio de la placa<br>(máxima) | 105 mm                                              |
| Ancho del orificio de la placa<br>(mínimo)    | 75 mm                                               |
| Anchura del orificio de la placa<br>(máxima)  | 80 mm                                               |
| Diámetro del orificio de la placa             | 11 mm                                               |

# ALPHA CENTRAL

3476PXU200P69 L1-11

EAN 4031582359787



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

