

## GALEA STAINLESS

5080PJM100P60-90x70

EAN 4031582308693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● ● |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Galea stainless                          |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Tak                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 138 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 0,43 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                                       |
| Kształt Widelec        | Zamknięte                                      |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Wysięg                 | 40 mm                                          |
| Promień działania koła | 90 mm                                          |
| Zasięg działania koła  | 180 mm                                         |

## KOŁO

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                 |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny      |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe, Nierdzewne |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu              |
| Średnica             | 100 mm                       |
| Szerokość Bieżnia    | 30 mm                        |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                   |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 90 mm              |
| Szerokość płytki                       | 70 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 60 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 70 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 50 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 55 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 8 mm               |

# GALEA STAINLESS

5080PJM100P60-90x70

EAN 4031582308693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

