



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                 |
| Type                         | Zwenkwiel              |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 40 kg                  |
| Elektrisch geleidend         | Nee                    |
| Roestvrij                    | Nee                    |
| Statisch Draagvermogen       | 80 kg                  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                  |
| Totale hoogte                | 56 mm                  |
| Totale breedte               | 55 mm                  |
| Totaal gewicht               | 0,08 kg                |

#### VORK

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polypropyleen              |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel, gesloten |
| Zwenklager                 | Stift, zwenkend            |
| Kleur                      | Grafietzwart (RAL9011)     |
| Offset                     | 20 mm                      |
| Zwenk radius               | 52 mm                      |
| Uitzwenking                | 104 mm                     |
| Diameter koepel            | 0 mm                       |

#### WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen           |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Glijlager met tussenbus |
| As                            | Genageld                |
| Kleur loopvlak                | Grafietzwart (RAL9011)  |
| Kleur Wiel                    | Grafietzwart (RAL9011)  |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 50 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 7 mm                    |
| Asgatdiameter                 | 0 mm                    |
| Naaflengte                    | 0 mm                    |
| Breedte wielkern              | 7 mm                    |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D              |

#### BEVESTIGING

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging          | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 8 mm                          |

# LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510

Bestelnummer 00071497

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

