

## AGILA

2477PJO100P50

EAN 4031582050394

Pasūtījuma numurs 00005171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                                         |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 80 kg                                         |
| Statiskā kravnesība                  | 160 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 135 mm                                        |
| Kopējais platums                     | 60 mm                                         |
| Kopējais svars                       | 0,763 kg                                      |

## RITENIS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Korpasa materiāls      | Polipropilēns            |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija   |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano         |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga       |
| Diametrs               | 100 mm                   |
| Protektora platums     | 32 mm                    |
| Korpasa platums        | 32 mm                    |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A              |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 43,5 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                 |
| Grozāms savienojums | 262 mm                 |
| Kupola diametrs     | 60 mm                  |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 56 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

# AGILA

2477PJO100P50

EAN 4031582050394

Pasūtījuma numurs 00005171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

