

MAXTECH

UAP125X40-Ø20 HL60 BURDEOS

EAN 4031582442571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	60 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	60 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Maxtech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	300 kg
Capacidad de carga estática	600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,66 kg

MAXTECH

UAP125X40-Ø20 HL60 BURDEOS

EAN 4031582442571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

