INFORMACIÓ DE PRODUCTE

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Basetech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	35 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	70 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,01 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	38 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	6 mm
Longitud del cub	21,5 mm
Corporació ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Número de comanda 00050767

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH