PRODUCTINFORMATIE

# DURATECH SILENT

## UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Slijtage | ●●●●○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Duratech silent |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 300 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 600 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,38 kg |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Precisie kogellagersgedempt |
| Wielkleur | Natuurlijk wit |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Diameter Asgat | 8,4 mm |
| Naaflengte | 45 mm |
| Breedte wielkern | 40 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH SILENT

## UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Bestelnummer 00033628

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH